

DIESER KLANG
ÄNDERT
ALLES

WIDEX MOMENT™

THIS SOUND CHANGES EVERYTHING




DAS ERSTE HÖRSYSTEM, DAS **NICHT** WIE EIN HÖRSYSTEM KLINGT

WIDEX **MOMENT™** widmet sich einer der grössten Herausforderungen der Hörsystem-Branche gegenübersteht: der Überwindung der verzögerungsbasierten Verzerrung, die bei vielen zu einem künstlichen, unbefriedigendem Hörerlebnis führt.

WIDEX **MOMENT™** beinhaltet die **ZeroDelay™**-Technologie, eine gänzlich neue und revolutionäre Methode zur Klangoptimierung. Sie verarbeitet den Klang schneller als irgendein anderes Hörsystem und eliminiert durch Verzögerung entstehende Artefakte.

ENDLICH EIN DURCHBRUCH, DEN JEDER HÖREN KANN
Haben Sie genug von den so genannten „Revolutionen“ in der Hörsystem-Branche, die keiner wirklich hören kann? Wir schon! Darum haben wir dafür gesorgt, dass die **ZeroDelay™**-Technologie mit ihrem Widex **PureSound™** eine deutliche Verbesserung für das Hörerlebnis der Benutzer im realen Leben liefert.



* Daten verfügbar.



WARUM WIDEX **MOMENT™** DIE RICHTIGE WAHL FÜR IHRE KUNDEN IST

Um Ihren Kunden zum bestmöglichen Hörerlebnis zu verhelfen, beinhaltet WIDEX **MOMENT™** die exklusive Sound Class Technologie, die das Hörsystem automatisch an die spezifischen Höranforderungen Ihres

Kunden anpasst. Ganz ohne jeglichen Tastendruck sorgt WIDEX **MOMENT™** in jeder einzelnen Situation für optimale Ergebnisse hinsichtlich Klarheit, Komfort und Verständlichkeit.

LEISTUNGSNIVEAU/ NUTZEN	GRUPPE	MUSIK		RUHE		GESELLSCHAFT		FAHRZEUG		STADT	
		-	klassisch oder modern	-	mit Sprache	-	mit Sprache	-	mit Sprache	-	mit Sprache
WIDEX MOMENT™ 440											
WIDEX MOMENT™ 330											
WIDEX MOMENT™ 220											
WIDEX MOMENT™ 110											



Leistungsniveau/Nutzen	Sprach- verständlichkeit Akzentuierte Sprache und reduzierte Umgebungs- geräusche	Wind- geräusch- unterdrückung Deutlicher hören, sogar bei Wind	Natürliches Hörerlebnis Wählen Sie zwischen dem bekannten Widex Klang oder der neuen reinen Widex PureSound™ Technologie	Klangoptimierung Das Hörsystem muss nicht mehr in jeder Situation neu justiert werden.	Direkte Bluetooth- Übertragung Direkte Klang- übertragung von Apple- oder Android- Geräten*	Leicht zu steuern Intuitive App und künstliche Intelligenz führen Sie zum bestmöglichen Klang	WIDEX REMOTE CARE™ Ermöglicht Anpassung und Feinanpassung an jedem beliebigen Ort	Real-Life Insights Erleichtert die Beratung durch den Zugriff auf die persönlichen Kundenprogramme
WIDEX MOMENT™ 440	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●	JA	JA	JA	JA
WIDEX MOMENT™ 330	● ● ● ● ●	● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	JA	JA	JA	JA
WIDEX MOMENT™ 220	● ● ● ●	● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	JA	JA	JA	JA
WIDEX MOMENT™ 110	● ● ●	● ●	● ●	● ●	JA **	JA **	JA	JA

* Auf zukünftige Verbindung mit Android (ASHA) vorbereitet ** Ohne **SoundSense Learn**

LEISTUNG UND FUNKTIONEN

	WIDEX MOMENT™ 440	WIDEX MOMENT™ 330	WIDEX MOMENT™ 220	WIDEX MOMENT™ 110
HÖRBARKEIT/HÖREN IN RUHIGER UMGEBUNG				
Widex PureSound™ mit ZeroDelay™ Technologie	●	●	●	●
TruAcoustics™ mit Personal Gain Integrator	●	●	●	●
Dynamische Kompression	● (IE)	● (IE)	●	●
Digitale Pinna	●	●	—	—
EDRC (Kompression mit erweitertem Dynamikbereich)	●	●	●	●
Anpassregeln zur Auswahl	WFR/NAL	WFR/NAL	WFR/NAL	WFR/NAL
HÖREN BEI STÖRGERÄUSCHEN				
True-Input Technologie	●	●	●	●
High Definition Locator	15 Kanäle	12 Kanäle	10 Kanäle	—
Speech Enhancer	● (RT/IE)	● (IE)	—	—
Störlärmunterdrückung	●	●	●	●
Soft Level Noise Reduction	●	●	●	●
Fokusrichtung	über MOMENT App	über MOMENT App	über MOMENT App	über MOMENT App
Hörprogramm „Fokus hinten“	über MOMENT App	über MOMENT App	über MOMENT App	—
NUTZERKOMFORT				
Präferenzeinstellung	●	●	●	●
Fluid Sound Analyser (Geräuschkategorien)	11 (IE)	7 (IE)	4	3
Multidirektionale aktive Rückkopplungs-Auslöschung	IE	IE	IE	●
TruSound Softener	●	●	●	—
TruSound AOC	●	●	●	●
Impulsgeräuschunterdrückung	●	●	●	●
SMARTWIND MANAGER™/Windgeräuschunterdrückung	●	—	—	—





	WIDEX MOMENT™ 440	WIDEX MOMENT™ 330	WIDEX MOMENT™ 220	WIDEX MOMENT™ 110
BEDIENELEMENTE				
SoundSense Adapt	●	●	●	—
Hörprogramme	5	4	3	3
InterEar Programmwechsel/Lautstärkeänderung	●	●	●	●
Klangoptimierung für Sprache (S)/Musik (M)	S/M	S/M	S/M	—
Telefon+	●	●	—	—
SmartSpeak/SmartTone	●	●	●	●
Individualisiertes Zen-Programm	●	●	●	●
Zen/Zen+	IE	IE	IE	IE
CROS kompatibel	●	●	●	●
HÖREN HOHER FREQUENZEN				
Hochfrequenzverstärkung	●	—	—	—
Hörbereichs-Erweiterung	●	●	●	●
ANPASSUNG UND FEINANPASSUNG				
Verarbeitungskanäle	15	12	10	6
Feinabstimmungskanäle	15	12	10	6
Hochauflösendes Sensogramm (9 Bänder in der Anpassung)	●	●	●	●
Datalogging	●	●	●	●
APPS, ZUBEHÖR UND FERNBEDIENUNGEN				
WIDEX MOMENT™ App mit SoundSense Learn*	●	●	●	—
WIDEX TONELINK™ App	●	●	●	●
COM-DEX App	●	●	●	●
TV PLAY™**	●	●	●	●
COM-DEX / COM-DEX REMOTE-MIC	●	●	●	●
RC-DEX	●	●	●	●
TV-DEX	●	●	●	●
FM+DEX	●	●	●	●

* nur mRIC R D und RIC 312 D, kein SoundSense Learn in 110







** Kompatibel mit WIDEX MOMENT Ende 2020


DIE WIDEX MOMENT™ FAMILIE



MODELL	mRIC R D		RIC 10		RIC 312 D	
AUSFÜHRUNG	RIC		RIC		RIC/RITE	
HÖRER	V.2 M-Hörer	V.2 P-Hörer	S-Hörer	M-Hörer	S-Hörer	M-Hörer
Offene Anpassung möglich	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Batteriegroße	Li-Ion/312	Li-Ion/312	10	10	312	312
Batterielaufzeit	40 Std.	35 Std.	100 Std.	100 Std.	165 Std.	165 Std.
Staub- und Wetterschutz	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68
Akku	Li-Ion	Li-Ion	-	-	-	-
BEDIENELEMENTE						
Lautstärkeregelung	über Taste, DEX oder MOMENT App	über Taste, DEX oder MOMENT App	über DEX oder App	über DEX oder App	über Taste, DEX oder MOMENT App	über Taste, DEX oder MOMENT App
Präferenzeinstellung	Ja	Ja	über DEX oder App	über DEX oder App	Ja	Ja
Programmwahl	über Taste, DEX oder MOMENT App	über Taste, DEX oder MOMENT App	über DEX oder App	über DEX oder App	über Taste, DEX oder MOMENT App	über Taste, DEX oder MOMENT App
Induktionsspule	Nein	Nein	über DEX	über DEX	Ja	Ja
ZUBEHÖR						
DEX-kompatibel*	Alles	Alles	Alles	Alles	Alles	Alles
Fernbedienung (Optionen)	über DEX und/oder MOMENT App	über DEX und/oder MOMENT App	über DEX und/oder App	über DEX und/oder App	über DEX und/oder MOMENT App	über DEX und/oder MOMENT App
TV PLAY**	Ja	Ja	-	-	Ja	Ja
CROS	-	-	Ja	Ja	-	-
DAI-kompatibel	über FM+ DEX	über FM+ DEX	über FM+ DEX	über FM+ DEX	über FM+ DEX	über FM+ DEX
TECHNISCHE DETAILS						
Max. Verstärkung/MPO (dB/dB SPL)	69 - 128	71 - 133	63 - 118	69 - 124	62 - 118	69 - 124
Bandbreite (Hz)	100 - 10000	100 - 8050	100 - 10000	100 - 10000	100 - 10000	100 - 10000
Anpassbereich (dB)	0 - 90	20 - 110	0 - 80	0 - 90	0 - 80	0 - 90

* TV-DEX, COM-DEX, RC-DEX, FM+DEX, COM-DEX REMOTE MIC
 ** Kompatibel mit WIDEX MOMENT Ende 2020







RIC 312 D

RIC/RITE


P-Hörer		HP-Hörer	
-	-	-	-
312	312	312	312
160 Std.	155 Std.	150 Std.	160 Std.
IP68	IP68	IP68	IP68
-	-	-	-
über Taste, DEX oder MOMENT App	über Taste, DEX oder MOMENT App	über DEX oder App	über DEX, Taste oder App
Ja	Ja	über DEX oder App	über DEX, Taste oder App
über Taste, DEX oder MOMENT App	über Taste, DEX oder MOMENT App	über DEX oder App	über DEX, Taste oder App
Ja	Ja	über DEX	über DEX
-	-	-	-
Alles	Alles	Alles	Alles
über DEX und/oder MOMENT App	über DEX und/oder MOMENT App	über DEX und/oder App	über DEX und/oder App
Ja	Ja	-	-
-	-	Ja	Ja
über FM+ DEX	über FM+ DEX	über FM+ DEX	über FM+ DEX
-	-	-	-
70 - 132	84 - 138	67 - 128	63 - 123
100 - 6750	100 - 7300	100 - 9800	100 - 10000
20 - 110	50 - 115	0 - 85	bis zu 90



XP

IdO


-	-
312	312
150 Std.	160 Std.
IP68	IP68
-	-
über DEX oder App	über DEX, Taste oder App
über DEX oder App	über DEX, Taste oder App
über DEX oder App	über DEX, Taste oder App
über DEX	über DEX
-	-
Alles	Alles
über DEX und/oder App	über DEX und/oder App
-	-
Ja	Ja
über FM+ DEX	über FM+ DEX
-	-
67 - 128	63 - 123
100 - 9800	100 - 10000
0 - 85	bis zu 90



IM

IdO


-	-
312	312
160 Std.	135 Std.
IP68	IP68
-	-
über DEX, Taste oder App	über DEX, Taste oder App
über DEX, Taste oder App	über DEX, Taste oder App
über DEX, Taste oder App	über DEX, Taste oder App
über DEX	über DEX
-	-
Alles	Alles
über DEX und/oder App	über DEX und/oder App
-	-
Ja	Ja
über FM+ DEX	über FM+ DEX
-	-
63 - 123	68 - 127
100 - 10000	100 - 10000
bis zu 90	bis zu 90



IP

IdO


-	-
312	312
135 Std.	105 Std.
IP68	IP68
-	-
über DEX, Taste oder App	über DEX oder App
über DEX, Taste oder App	über DEX oder App
über DEX, Taste oder App	über DEX oder App
über DEX	über DEX
-	-
Alles	Alles
über DEX und/oder App	über DEX und/oder App
-	-
Ja	Ja
über FM+ DEX	über FM+ DEX
-	-
68 - 127	63 - 124
100 - 10000	100 - 9700
bis zu 90	bis zu 90



CIC

CIC

-	-
312	312
105 Std.	105 Std.
IP68	IP68
-	-
über DEX oder App	über DEX oder App
über DEX oder App	über DEX oder App
über DEX oder App	über DEX oder App
über DEX	über DEX
-	-
Alles	Alles
über DEX und/oder App	über DEX und/oder App
-	-
Ja	Ja
über FM+ DEX	über FM+ DEX
-	-
63 - 124	63 - 124
100 - 9700	100 - 9700
bis zu 90	bis zu 90



FARBPALETTE
HdO-Modelle - 13 Farben



IdO-Modelle - 3 Farben



NEW COLOURS!
BASED ON A GLOBAL USER
HAIR COLOUR STUDY

DIE WIDEX **MOMENT™** APPS

Mit WIDEX **MOMENT™** haben Benutzer die Möglichkeit, ihr Hörsystem vollständig über die WIDEX **MOMENT™** App auf ihrem Apple- oder Android-Smartphone zu steuern.* Neben vielen weiteren Bedienelementen bietet die App Zugriff auf **SoundSense Learn**.

Ausführliche Tests haben bestätigt, dass die App einfach und intuitiv zu bedienen ist. Zusätzlich sorgt der "Dunkelmodus" für eine diskrete Anwendung.



In-App Hilfe

Änderung zurücksetzen

Weitere Optionen
(Bild/Standort)

Änderungen als persönliches
Programm speichern

Stummschaltung, Lautstärke
und Equalizer-Regler

Allgemeine Klang-
anpassungen

Programmauswahl

Startseite, SoundSense
Learn und Menü

WIDEX MOMENT™ App



Menü

Änderung zurücksetzen

Frequenzlautstärke

In-App Hilfe

Programmwahl und
Fokusrichtung

Stummschaltung und
Lautstärkeregelung

WIDEX TONELINK™ App

VORBEREITET FÜR EINE WELT DES STREAMING

Wir glauben dass ein Hörsystem nicht nur auf den Bedarf von heute, sondern auch auf die Anforderungen von morgen ausgelegt sein sollte. Darum haben wir die Bluetooth Konnektivität in WIDEX **MOMENT™** ausgebaut, um sicherzustellen, dass die Funktion in Zukunft Übertragungen von mehr Geräten als jemals zuvor zulässt.

Der neue BT 2,4-GHz-Funkchip in WIDEX **MOMENT™** ermöglicht nicht nur Übertragungen in höchster Qualität von iOS und **DEX** Zubehörgeräten, sondern ist auch noch für zukünftige Verbindungen mit Android-Geräten und unserem WIDEX **TV PLAY™**** System ausgestattet.

* Die WIDEX MOMENT™ App ist mit den folgenden WIDEX MOMENT™ Modellen kompatibel: mRIC R D (MRR2D) und RIC 312 D (MRB2D).
Alle anderen Modelle nutzen unsere WIDEX TONELINK™ App zur Steuerung.
**Kompatibel mit WIDEX MOMENT Ende 2020



VOLLE DEX- KONNEKTIVITÄT

Mit WIDEX **MOMENT™** ist die Konnektivität nicht nur auf unsere Apps beschränkt. Unser Angebot an DEX-Kommunikationslösungen hält Hörsystemträger mit einer Welt voller Klänge verbunden.

MODERNE UND STABILE ÜBERTRAGUNG VON TV-PROGRAMMEN MIT WIDEX TV PLAY™**



red dot award 2018
winner



WIDEX MOMENT™ mRIC R D und RIC 312 D (2,4 GHz) Hörsysteme sind perfekt auf WIDEX TV PLAY™, die bisher vielseitigste, stabilste und unkomplizierteste Übertragungslösung für TV-Geräte, abgestimmt.

- Maximale Übertragungsstabilität erlaubt es den Benutzern, sich frei im Raum zu bewegen, ohne dabei auch nur eine Sekunde des hervorragenden Stereo-TV-Tons zu verpassen, den **TV PLAY™** bereitstellt.
- Die elegante und vielseitige Übertragungslösung für TV-Geräte **TV PLAY™** fügt sich in eine moderne Einrichtung nahtlos ein und kann vor dem TV-Gerät platziert oder an dessen Rückseite befestigt werden.
- Die intuitive Installation und die problemlose Verbindung ermöglichen es den Benutzern, ihr Hörerlebnis über die App individuell zu gestalten und ihre Lieblingssendungen im Fernsehen zu genießen.

Sie können **TV PLAY™** mit der Taste an Ihrem Hörsystem, Ihrer RC-DEX remote control oder über die WIDEX MOMENT™ App steuern.

COM-DEX

- Völlig freihändige Kommunikation
- Kompatibel mit den meisten Mobiltelefonen
- Audioübertragung von den meisten Bluetooth-Geräten
- In drei modernen Farben erhältlich
- 8 Stunden Übertragung
- 8 Tage Standby/Einsatzzeit
- Komfortable Nackenschlaufe aus Stoff
- Einstellung der Hörsysteme mit der COM-DEX App

* 12 Std. täglich



RC-DEX

- Programmtaste
- Lautstärkeeinstellung
- Schlüsselringbefestigung
- Batterielebensdauer etwa 12 Monate
- Tastensperre



COM-DEX REMOTE MIC

- Drahtlosverbindung über COM-DEX mit allen drahtlosen Widex Hörsystemen
- Bequemer Stahlclip für einfache Befestigung
- Aktivierung/Deaktivierung der Mikrofon-Stummschaltung direkt über die COM-DEX Remote Mic-Taste
- Das Mikrofon kann auch mit der COM-DEX App bedient werden
- Bis zu 8 Stunden Übertragung



TV-DEX

- Hohe Audioqualität
- Echo-Free™ mit extrem kurzer Verzögerung
- Eingänge für Fernsehgerät und Hi-Fi-System
- Funktion „HG-Mikro aus“
- 10 Stunden Dauerbetrieb
- TV-Basisstation dient als Ladestation für Controller



FM+DEX

- Ein flexibles Gerät zur FM-Übertragung, über Line-in und Induktionsspule
- Klein und einfach zu bedienen
- Antennenreichweite bis zu 30 m
- Akkulaufzeit 10 Stunden





Gedruckt von Rosendahls a/s. 2020-01. 9 502 5333 002 #01
Widex, WIDEX MOMENT™ und DEX sind Warenzeichen der Widex A/S.

 Widex A/S, Nymoellevvej 6, DK-3540 Lyngø

Apple und das Apple-Logo sind Warenzeichen der Apple Inc., eingetragen in den USA und in anderen Ländern. App Store ist eine Service-Marke der Apple Inc.
Android, Google Play und das Google Play Logo sind Warenzeichen von Google Inc.

WWW.WIDEX.PRO

WIDEX[®]
HIGH DEFINITION HEARING